

Garant**Voziček za evro zaboje, Tip: TE37****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918587 TE37
GTIN	4045197684189
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Trdna jeklena konstrukcija, z jeklom zarobljene platforme, možnost namestitve v rastru 280 mm. Zelo primerno za namestitev posod Euronorm.

Platforme omogočajo prilagodljivo namestitev in imajo nastavljiv nagib od 15° do 30° za lažje odzemanje.

Najnižja platforma je trdno spojena z okvirjem in ni nagibna.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro).

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže. Ustrezne posode Euronorm najdete v skupini 96 pod art. 963378–963380.

Tehnični opis

Masa	85 kg
Maksimalna nosilnost	250 kg

Število koles za zavijanje z zavoro	2
Globina tovarne površine	610 mm
Tip	TE37
Širina površine	1240 mm
Raster obešanja	280 mm
Globina	670 mm
Višina	1735 mm
Širina	1300 mm
Nosilnost na platformo	50 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Ø koles	125 mm
Nastavljiv naklon	15; 30 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	280 mm
Vrsta izdelka	Voziček za material

Pribor

Evro zabojirdeč Tip NB14	963378 NB14
Evro zabojirdeč Tip NB20	963378 NB20
Evro-zabojsiv Tip NB33	963380 NB33
Evro zabojimoder Tip NB42	963379 NB42
Evro-zabojsiv Tip NB42	963380 NB42
Evro-zabojsiv Tip NB31	963380 NB31
Evro-zabojsiv Tip NB70	963380 NB70
Evro-zabojsiv Tip NB50	963380 NB50
Evro-zabojsiv Tip NB5	963380 NB5
Evro zabojirdeč Tip NB42	963378 NB42
Evro zabojimoder Tip NB14	963379 NB14
Evro-zabojsiv Tip NB24	963380 NB24

Evro zabojsiv Tip NB70	963378 NB70
Evro zabojsiv Tip NB5	963379 NB5
Evro-zabojsiv Tip NB10	963380 NB10
Evro-zabojsiv Tip NB20	963380 NB20
Evro-zabojsiv Tip NB14	963380 NB14
Evro zabojsiv Tip NB70	963379 NB70
Evro-zabojsiv Tip NB34	963380 NB34
Evro zabojsiv Tip NB10	963378 NB10
Evro zabojsiv Tip NB20	963379 NB20
Evro-zabojsiv Tip NB80	963380 NB80
Evro zabojsiv Tip NB10	963379 NB10
Evro-zabojsiv Tip NB15	963380 NB15
Evro-zabojsiv Tip NB55	963380 NB55
Evro zabojsiv Tip NB5	963378 NB5