

## Garant

### Mini rezkarji VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 2,8 mm



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202261 2,8
GTIN	4045197929839
Razred artikla	11X

## Opis

### Izvedba:

Držalo, podobno **DIN 6535 HB**.

### Prihranite si stroške naknadnega brušenja:

Ceneje je, če mini rezkar iz karbidne trdine uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil  $L_c$ : 5 mm

Celotna dolžina L: 45 mm

Ø držala  $D_s$ : 6 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,1 mm

## Tehnični opis

Celotna dolžina L	45 mm
Ø držala $D_s$	6 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm

Oblika držala	HB
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Kot spirale	30 stopinj
Število zob Z	3
Ø rezila $D_c$	2,8 mm
Dolžina rezil $L_c$	5 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar