

**Garant****Kratka vpenjalna vrtalna glava, VDI 40, Vpenjalna širina: 1-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Razred artikla	31B

**Opis****Izvedba:**

- Dovajanje hladilne tekočine prek izvrtine za indeksiranje.
- Maksimalni tlak hladilne tekočine 50 barov.
- Tip GARANT z vpenjalnim ključem Torx® za večjo moč.

**Uporaba:**

Na NC-stružnicah in obdelovalnih centrih.

**Standard:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Tehnični opis**

Zunanji Ø glave d <sub>1</sub>	50,5 mm
Prevesna dolžina l <sub>1</sub>	90 mm
Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Vpenjalni ključ	TX25
Velikost VDI	VDI 40
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
Vrsta izdelka	VDI-kratka vpenjalna vrtalna glava

