



## Precizno strgalo z zamenljivim rezilom orodno jeklo



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 836400        |
| GTIN                  | 7290003236701 |
| Razred artikla        | 83G           |

### Opis

#### Izvedba:

Držalo iz lahke kovine (dolžina 120 mm) z vpenjalno stročnico in zamenljivim pretičnim trikotnim profilnim rezilom iz **posebnega orodnega jekla** ali **karbidne trdine**. Rezilo je izvlečljivo in omogoča naknadno ostrenje po celotni dolžini.

#### Napotek:

Glej tudi rezila za strgala art. 839677; 839678.

### Tehnični opis

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| celotna dolžina   | 120 mm        |
| Širina rezila     | 4,2 mm        |
| Dolžina rezila    | 80 mm         |
| Izvedba držala    | 6-kotni 12 mm |
| Material rezila   | WS            |
| Zamenljivo rezilo | da            |
| Vrsta izdelka     | Strugalnik    |

### Pribor

|  |        |
|--|--------|
| Mini strgalno rezilo, ravno            | 839677 |
| Specialno strgalno rezilo, zakrivljeno | 839678 |

|  |        |
|--|--------|
| Nadomestno rezilo, ravno (80×4,2 mm)orodno jeklo   | 836410 |
| Nadomestno rezilo, ravno (50×3,2 mm)Karbida trdina | 836420 |
| Nadomestno rezilo, ravno (75×3,2 mm)HSS            | 836425 |