

**Transportni voziček, Tip: 2502****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919800 2502
GTIN	4017976025025
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi in profili, lesena tovarna plošča z zgornjo površino z vzorcem bukve. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Standard	EN 1757-3
Nosilnost	600 kg
Višina	990 mm
Material roba	TPE
Tip	2502
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2

Višina tovarne površine	270 mm
Ø koles	200 mm
Masa	30 kg
Širina površine	1000 mm
Širina	1125 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Globina	709 mm
Globina tovarne površine	700 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički z ročajem