



Ploščato strgalo s ploščico iz karbidne trdine, Širina rezila: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	837520 25
GTIN	4049002021084
Razred artikla	86D

Opis

Izvedba:

Čvrsto ploščato jekleno držalo z vpenjalnim mehanizmom in **zamenljivo ploščico iz karbidne trdine**. Ploščica je že naostrena za uporabo, ima 4 rezalne robove in je obračalna.

Napotek:

Strgalne ploščice art. 837600, primerne tudi za električna ročna strgala.

Tehnični opis

Širina rezila	25 mm
Število rezil Z	4
celotna dolžina	450 mm
Velikost ploščice iz karbidne trdine	25×25×2 mm
Izvedba držala	Leseni ročaj, lakiran
Material ročaja	Les
Material rezila	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Strgalnik

Pribor

Nadomestna ploščica za strgalo, iz karbidne trdine Širina rezila 25 mm	837600 25
--	-----------