



Etažni voziček s 4 tovornimi površinami, Tip: 8311



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

919880 8311

GTIN

4017976083117

Razred artikla

96F

Opis

Izvedba:

Zvarjene jeklene cevi in jekleni profili, čelne stene z navpičnimi oporami v razmaku 130 mm. Platforma iz lesene plošče z zgornjo površino z vzorcem bukve. Vtične police so prestavljive v rastru 100 mm. Spodnja vtična polica ni prestavljiva. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE in pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Material roba

TPE

Ø koles

200 mm

Ročaj

da

Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Skupna nosilnost	600 kg
Višina tovarne površine 3	1069 mm
Masa	73 kg
Širina	1169 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Standard	EN 1757-3
Višina tovarne površine 2	669 mm
Nosilnost na vtično polico	90 kg
Višina tovarne površine 4	1469 mm
Širina površine	1000 mm
Višina tovarne površine 1	269 mm
Višina	1800 mm
Tip	8311
Raster nastavljanja višine	100 mm
Globina	609 mm
Globina tovarne površine	600 mm
Nastavljanje višine v rastru	100 mm
Vrsta izdelka	Etažni vozički