

**Garant****LOEU 090408 TR-H, HB7710, Tip: GG**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215992 GG
GTIN	4045197938138
Razred artikla	21A

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 4,5 \text{ mm}$

## Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	LOEU090408 TR-H
Radij rezila	0,8 mm
Tip	GG
Podajanje $f_z$	0,13 mm
Zvrst	HB7710
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
GG(G)	primerno	330 m/min	K
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		