

Garant**LOEU 090408 R-L, HB7940, Tip: TI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215990 TI
GTIN	4045197938121
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$

Tehnični opis

Podajanje f_z	0,07 mm
Tip	Ti
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	LOEU090408 R-L
Zvrst	HB7940
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	145 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	115 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	55 m/min	S
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		