

**Garant****APMX 16..12 TR, HB7515, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215746 ST1400
GTIN	4045197938176
Razred artikla	21A

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717:  $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 7 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,14 mm
Tip	ST1400
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMX 16..12 TR
Zvrst	HB7515
Rezalni material	HM
Debelina plošče	5,76 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	380 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	265 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	170 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	170 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		