



Univerzalni strugalnik, dvokomponentni ročaj s teleskopskim stebлом in 3 rezili (S100, S20, S30)



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	838420
GTIN	7290005395369
Razred artikla	83G

Opis

Izvedba:

Držalo z vrtljivo uležajenimi, izmenljivimi postružnimi rezili. Enostavno rokovanje, rezilo se samodejno prilagodi konturam obdelovanca.

Uporaba:

Za racionalno robkanje ravnih robov, izvrtin, radijev, obdelovancev različnih kontur.
celotna dolžina: 170 - 240 mm

Tehnični opis

celotna dolžina	170 - 240 mm
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

Pribor

Strugalno rezilo Tip S101	838510 S101
Teleskopsko steblo za N-rezila Ø 2,6	839170
Teleskopsko steblo za S-rezila Ø 3,2	838430
Strugalno rezilo Tip S35	838510 S35
Strugalno rezilo Tip S150	838510 S150

Strugalno rezilo Tip S60	838510 S60
Strugalno rezilo iz karbidne trdine Tip S10	838550 S10
Strugalno rezilo Tip S20	838510 S20
Strugalno rezilo Tip S10	838510 S10
Strugalno rezilo, s prevleko TiN Tip S10	838530 S10