



## Univerzalni strugalnik, dvokomponentni ročaj, 2 rezili (N1, N2)



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	839120
GTIN	7290005395345
Razred artikla	83G

### Opis

#### Izvedba:

Držalo z vrtljivo uležajenimi, izmenljivimi postružnimi rezili. Enostavno rokovanje, rezilo se samodejno prilagodi konturam obdelovanca.

#### Uporaba:

Za racionalno robkanje ravnih robov, izvrtin, radijev, obdelovancev različnih kontur.

### Tehnični opis

celotna dolžina	140 mm
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

### Pribor

Strugalno rezilo Tip N6	839010 N6
Strugalno rezilo Tip N10	839010 N10
Strugalno rezilo Tip N2	839010 N2
Strugalno reziloHSS s prevleko TiN Tip N2	839030 N2
Strugalno rezilo Tip N3	839010 N3
Strugalno reziloHSS z diamantno prevleko Tip N1	839040 N1

Strugalno reziloHSS s prevleko TiN Tip N1	839030 N1
Strugalno rezilo Tip N1	839010 N1