



Univerzalni strugalnik, dvokomponentni ročaj s teleskopskim stebлом, 2 rezili (N1, N2)



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	839140
GTIN	7290005395291
Razred artikla	83G

Opis

Izvedba:

Držalo z vrtljivo uležajenimi, izmenljivimi postružnimi rezili. Enostavno rokovanje, rezilo se samodejno prilagodi konturam obdelovanca.

Uporaba:

Za racionalno robkanje ravnih robov, izvrtin, radijev, obdelovancev različnih kontur.
celotna dolžina: 155 - 225 mm

Tehnični opis

celotna dolžina	155 - 225 mm
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

Pribor

Strugalno rezilo Tip N2	839010 N2
Strugalno rezilo Tip N6	839010 N6
Teleskopsko steblo za S-rezila Ø 3,2	838430
Strugalno rezilo HSS s prevleko TiN Tip N1	839030 N1
Strugalno rezilo HSS z diamantno prevleko Tip N1	839040 N1
Strugalno rezilo Tip N1	839010 N1

Strugalno rezilo Tip N10	839010 N10
Teleskopsko steblo za N-rezila Ø 2,6	839170
Strugalno rezilo HSS s prevleko TiN Tip N2	839030 N2
Strugalno rezilo Tip N3	839010 N3