



Orodje za rebričenje s preoblikovanjem desno, Velikost držala: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290018 12
GTIN	4030741660689
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

- **Minimalni pritisk manjša obremenitev za obdelovanca in stroj.**
- **Sinhronizirano vreteno za enostavno nastavitve nosilcev rebrastih kolesc in višine konic.**

Tehnični opis

Širina držala	12 mm
Delovno območje	0 - 15 mm
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	4 mm
Os	299910 6
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	15 mm
Višina držala	12 mm
za širino rebrastega kolesca b	4 mm
za rebrast profil	RAA 2×AA
za rebrast profil	RBL 2×BR
za rebrast profil	RGE45° BL/BR45°
za rebrast profil	RBR 1×BL

za rebrast profil

RBR 2xBL

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje