

 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK7935, Oznaka tip W29: 18-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236910 18-010
GTIN	4047109288614
Razred artikla	24T

Opis**Primerno za:**

Art. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Napotek:**Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.****Tehnični opis**

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,13 mm/v
Oznaka	18-010
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 040304
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	BK7935
Tip	INOX
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		