

**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK7935, Oznaka tip W29: 42-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236910 42-010
GTIN	4047109286429
Razred artikla	24T

**Opis****Primerno za:**

Art. 236650; 236660; 236685; 236686

**Napotek:**

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 080404
Oznaka	42-010
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/v
Zvrst	BK7935
Tip	INOX
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		