



## Strugalnik za izvrtine z glavo HSS Ø 20 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	839605
GTIN	7290005395406
Razred artikla	83G

### Opis

#### Izvedba:

2k-ročaj s **6-kotno teleskopsko ročico** in zamenljivo glavo za grezenje HSS 90°, Ø 20 mm. Tudi primerno za **globlje ležeče** izvrtine.  
celotna dolžina: 170 - 240 mm

### Tehnični opis

celotna dolžina	170 - 240 mm
Izvedba držala	Dvokomponentna prevleka ročajev
Material ročaja	Umetna masa
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

### Pribor

Glava za struganje izvrtin HSS, 90° Ø strugalne glave 30 mm	839610 30
Glava za struganje izvrtin HSS, 90° Ø strugalne glave 12 mm	839610 12
Teleskopsko steblo za strugalne glave	839620
Glava za struganje izvrtin HSS, 90° Ø strugalne glave 20 mm	839610 20

Glava za struganje izvrtin 90°, HSS, z držalom, prevleka TiN  
Ø strugalne glave 20 mm

---

839611 20