

Delovni oder za viličarje, Tip: 1115X1200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919980 1115X1200
GTIN	4052462012004
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Stabilna konstrukcija jeklene cevi iz okrogle cevi z vsestransko zaščito pred padcem, vključno z dvema omejevalnima napravama za OZO. Zadnja stena iz mrežne rešetke, nedrseča delovna platforma. Dviganje z viličarjem na široki stranici. Varovanje z zatiči preprečuje padec z vilic. S pocinkano polico za orodje. Višina parapeta 1,10 m. Stojna površina 1200×800 mm.

Uporaba:

Za varno delo pri popravilih in vzdrževanju na visoko ležečih delih zgradb, stropni razsvetljavi itd.

Standard:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Lakiranje:

Rumeno oranžna RAL 2000, **lakirana**.

Napotek:

Pri uporabi delovnih odrov z viličarjem upoštevajte zahteve, specifične za posamezno državo. Ustrezni delovni odri za Avstrijo (TÜV Austria preverjeno) in Belgijo po ponudbi.

Tehnični opis

Globina	1040 mm
---------	---------

Nosilnost	300 kg
Mera A žepa za viličarja	200 mm
Mera D žepa za viličarja	80 mm
Razmak žepov za viličarja B	600 mm
Masa	91 kg
Višina	1990 mm
Širina	1200 mm
Širina stojne površine	1200 mm
Globina stojne površine	800 mm
Vrsta izdelka	Delovni odri