

**Paletni viličar s tehtnico, Nosilnost: 2000kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919915 2000
GTIN	4017976021225
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Ogrodje in vilice so v protitorzijski izvedbi z nosilnim okrovom. Tehtnica z območjem tehtanja 1–2000 kg, z natančnostjo ± 2 kg. LCD prikazovalnik, zaslon na dotik z gumbom za VKLOP/IZKLOP in gumbom za taro, baterijsko napajanje 4 x 1,5 V AA (v obsegu dobave).

Opisno besedilo na sliki:

Tandem valji na vilicah so iz poliuretana

Krmilna kolesa iz poliuretana

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Lakiranje:

Rumeno črna, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Širina	540 mm
Dolžina vilic	1150 mm
Širina vilic	160 mm

Nosilnost	2000 kg
Masa	117 kg
Območje hoda	85 - 205 mm
Material koles za zavijanje	Poliuretan
Material valjev	Poliuretan Tandem
Dolžina	1550 mm
Tehtnica	da
Barva	rumeno črna
Območje tehtanja	1 - 2000 kg
Število vključenih baterij	4
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081557 LR6
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Vrsta izdelka	Paletni viličar

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081551 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081553 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081552 LR6