

Garnitura držal za struženje, desne, Velikost držala: 20mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255110 20
GTIN	4045197941862
Razred artikla	29W

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12
Dolžina glave L ₁	28 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Nadomestni del	259981 5
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desne
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 5

259981 5

Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/12
mm

250018 20/12