

Garant**SEET 1305 AGSR, HB7510, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213573 ST1400
GTIN	4045197941022
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

Napotek:

Za najboljšo kakovost površine uporabljajte skupaj z art. 213596 UNI.

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 - 1 \times D / a_{pmax.} = 4 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,22 mm
Tip	ST1400
Debelina ploščice E	5,56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SEET 1305 AGSR
Zvrst	HB7510
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		