

**Garant****SEET 1305 AGSR, HB7520, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213566 ST900
GTIN	4045197941008
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

**Napotek:**

Za najboljšo kakovost površine uporabljajte skupaj z art. 213596 UNI.

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5 - 1 \times D / a_{pmaks.} = 4 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,2 mm
Tip	ST900
Debelina ploščice E	5,56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SEET 1305 AGSR
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		