

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7520, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213568 ST900
GTIN	4045197941015
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{pmaks.} = 4 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	ST900
Podajanje f_z na zob	0,2 mm
Debelina ploščice E	5,56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SEMT 1305 AGSR
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		