



Orodje za rebričenje ECO desni, Velikost držala: 12 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290038 12
GTIN	4030741290442
Razred artikla	29I

Opis

Orodje za rebričenje ECO desni 12 mm za \varnothing rebrastega kolesca d_1 : 15 mm

za širino rebrastega kolesca b : 4 mm

za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2 : 4 mm

Delovno območje: 8 - 15 mm

Os: 299911 4

Tehnični opis

za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	4 mm
Delovno območje	8 - 15 mm
Širina držala	15 mm
za širino rebrastega kolesca b	4 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	15 mm
Višina držala	15 mm
Os	299911 4
za rebrast profil	RAA 2xAA
za rebrast profil	RGE30° BL/BR30°
za rebrast profil	RGE45° BL/BR45°
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

