



## Garnitura orodij za rebričenje ECO, Tip: SET



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje

290050 SET

GTIN

Razred artikla

29I

### Opis

#### Vsebina:

po 1 orodje za rebričenje z odvzemanjem Eco art. 625220 in art. 290040: Vel. 16; 20

3 rebrasta kolesca art. 290161: Vel. 20 × 8/0,8

2 rebrasta kolesca art. 290161: Vel. 20 × 8/1,0

po 1 rebrasto kolesce art. 290176 in art. 290181: Vel. 20 × 8/0,8;

20 × 8/1,0;

20 × 8/1,2

### Tehnični opis

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

### Pribor

Orodje za rebričenje ECO univerzalno Velikost držala 20 mm

290036 20

Orodje za rebričenje ECO univerzalni Velikost držala 16 mm

290035 16

Orodje za rebričenje ECO univerzalno Velikost držala 25 mm	290036 25
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/1,0 mm	290176 20X8/1,0
Orodje za rebričenje ECO univerzalno Velikost držala 16X mm	290036 16X
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/1,0 mm	290161 20X8/1,0
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/1,2 mm	290181 20X8/1,2
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/0,8 mm	290176 20X8/0,8
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/1,2 mm	290176 20X8/1,2
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/0,8 mm	290181 20X8/0,8
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/1,0 mm	290181 20X8/1,0
Orodje za rebričenje ECO univerzalni Velikost držala 20 mm	290040 20
Orodje za rebričenje ECO univerzalno Velikost držala 16 mm	290036 16
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/0,8 mm	290161 20X8/0,8