


Garant**XDMT120516ZDSR, HB415, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212899 UNI
GTIN	4045197943224
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$ **Tehnični opis**

Tip	UNI
Radij rezila	1,6 mm
Debelina ploščice S	5.56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMT120516ZDSR
Zvrst	HB415
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,3 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		