

**HOLEX****Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino, HSK-A 100 kratka, Vpenjalni Ø D1: 40mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 304397 40     |
| GTIN                  | 4045197944269 |
| Razred artikla        | 32A           |

**Opis****Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno tekočino art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

**Napotek:**

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.

**Tehnični opis**

|  |                  |
|--|------------------|
| Zunanji Ø D                            | 80 mm            |
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>             | 40 mm            |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 32               |
| Previsna dolžina A                     | 120 mm           |
| Trn za rezkarje                        | HSK-A 100 kratka |
| Standard vpenjalnega trna              | DIN 69893        |
| Standard vpenjalnega trna              | ISO 12164-1      |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Standard vpenjalnega trna                    | DIN 69882-4                       |
| Oblika                                       | A                                 |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 μm                            |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                               |
| Strategija odrezovanja                       | HSC                               |
| Vrsta izdelka                                | Vpenjalne glave                   |

---

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 32 mm | 309900 32 |
|--|-----------|