

Garant**Rezkalna in stružna vpenjalna glava, PSC 63, ER-vpenjalna stročnica: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319295 32
GTIN	4045197943736
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:****Sistem za hitro menjavo nožev za notranje struženje.**

Hitrovpenjalni adapterji art. 319285; 319286; 319289 se privijejo neposredno v držalo.

Najtrdnejša kombinacija z najmanjšim previsom.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z nožem za notranje struženje.

Standard:

ISO 26623-1.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico z zunanjim navojem.

Napotek:

Prednastavitev, npr. z GARANT art. 354760 VG1 ali 355010 VGBASIC z reducirnim trnom art. 354773 (tulka art. 313291 vel. 25 z dodatnim reducirnim trnom art. 319426; 319428 v vel. 40/32).
Možnost neposrednega vpenjanja ER vpenjalnih stročnic.

Tehnični opis

x z ER-vpenjalno stročnico	62 mm
l_2 z zamenljivim adapterjem	103 mm

l ₂ z ER-vpenjalno stročnico	76 mm
x z zamenljivim adapterjem	89 mm
Zunanji Ø d ₃	63 mm
Ø osnovnega držala d ₂	48 mm
Navoj M	M40×1,5
Trn za rezkarje	PSC 63
Vrsta izdelka	Hitrovpenjalni adapter