



## Densimet vpenjalni trn za rezkarje za privijačenje, Ø d = 12 mm, Navoj M × Lcelotna: M6X105



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301343 M6X105
GTIN	4045197944528
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

- Dušenje vibracij.
- Toleranca držala h6.

#### Uporaba:

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah.

z notranjim hlajenjem: da

Nihanje: z dušenjem

Ø izvrtine D<sub>1</sub>: 6,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 10 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 60 mm

### Tehnični opis

Ø izvrtine D <sub>1</sub>	6,5 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	60 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Navoj M	M5
Trn za rezkarje	Ø d = 12 mm
Ø držala d	12 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nihanje	z dušenjem

