

Garant**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, BT 50 kratek, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302650 12
GTIN	4045197944702
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹. **Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Zunanji Ø D	42 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	12
Trn za rezkarje	BT 50 kratek
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Oblika	ADB
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni \varnothing glave D1 12 mm	309900 12
--	-----------