

**Garant****Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD iz izvrtino za hladilni kanal, BT 30 kratek, Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302593 20
GTIN	4045197944580
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min<sup>-1</sup>. **Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	20
Zunanji Ø D	52 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Trn za rezkarje	BT 30 kratek
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

## Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 20 mm	309900 20
--	-----------