



Garnitura večnamenskih strugalnikov/strgal v škatli iz umetne mase 19-delne



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	839955
GTIN	7290005397905
Razred artikla	83G

Opis

Obseg dobave:

Precizno strgalo z zamenljivim rezilom: 1 kos art. 836400

Držalo strgala (brez rezila): 1 kos art. 838350

Teleskopsko steblo za S-rezila Ø 3,2 mm.: 1 kos art. 838430

Strgalno rezilo HSS Ø 3,2 mm: 1 kos art. 838510 vel. S10; S20; S30; S150

ROTO-DRIVE glava za posnemanje zarobka HSS Ø 10,4 mm: 1 kos art. 838610 vel. 10,4

Teleskopsko steblo za N-rezila Ø 2,6 mm: 1 kos art. 839170

Strgalno rezilo HSS Ø 2,6 mm: 1 kos art. 839010 vel. N1; N2

Teleskopsko steblo za strugalne glave: 1 kos art. 839620

Strgalna glava HSS, 90°, Ø 20 mm: 1 kos art. 839610 vel. 20

Teleskopsko steblo za strgalna rezila: 1 kos art. 839679

Mini strgalno rezilo: 1 kos art. 839677

Posebno strgalno rezilo: 1 kos art. 839678

Teleskopsko steblo za rezalne ploščice: 1 kos art. 839725

Rezalna ploščica za klinaste utore, 11 mm: 1 kos art. 839720 vel. 11

Ročaj strgala za teleskopsko steblo: 1 kos art. 839890 vel. T

Tehnični opis

Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka
---------------	---------------------

Pribor

Rezalna ploščica za klinaste utore za maksimalno širino prečke 11 mm	839720 11
Teleskopsko steblo za strgalna rezila	839679
Teleskopsko steblo za N-rezila Ø 2,6	839170
Precizno strgalo z zamenljivim rezilomorodno jeklo	836400
Teleskopsko steblo za strugalne glave	839620
Teleskopsko steblo za S-rezila Ø 3,2	838430
Strugalno rezilo Tip S100	838510 S100
Strugalno rezilo Tip S20	838510 S20
Specialno strgalno rezilo, zakrivljeno	839678
Strugalno rezilo Tip N2	839010 N2
Glava za struganje izvrtin HSS, 90° Ø strugalne glave 20 mm	839610 20
Strugalno rezilo Tip S30	838510 S30
Strugalno rezilo Tip S150	838510 S150
Glava za struganje izvrtin HSS 90°, z držalom Ø strugalne glave 10,4 mm	838610 10,4
Teleskopsko steblo za rezalne ploščice	839725
Ročaj za struganje Tip T	839890 T
Univerzalni strugalnik, ročaj iz umetne mase z 1 rezilom (S150)	838350
Mini strgalno rezilo, ravno	839677
Strugalno rezilo Tip N1	839010 N1