

Garant**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, BT 40 kratek, Vpenjalni Ø D1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302596 25
GTIN	4045197944658
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹. **Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	90 mm
Zunanji Ø D	65 mm
Vpenjalni Ø D ₁	25 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	25
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 25 mm	309900 25
--	-----------