

Garant**Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 30 A = 60, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302745 20
GTIN	4045197944764
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost uravnoteženja G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Vpenjalna matica fino centrirana (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Prevečena precizna vpenjalna matica zagotavlja optimalne lastnosti glede odpornosti proti obrabi oziroma prenosa vrtilnega momenta.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Tehnični opis

Nadomestna ER-vpenjalna matica	20
--------------------------------	----

ER-vpenjalni ključ	20
za ER-vpenjalne stročnice	20
Previsna dolžina A	60 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Vpenjalna širina	1 - 13 mm
Vpenjalni Ø D ₁	1-13 mm
Trn za rezkarje	BT 30 A = 60
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm	613300 25
---	-----------