

**Garant****Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 30 A = 60, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302745 25
GTIN	4045197944771
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Vpenjalna matica fino centrirana (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Prevečena precizna vpenjalna matica zagotavlja optimalne lastnosti glede odpornosti proti obrabi oziroma prenosa vrtilnega momenta.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Napotek:**

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

**Tehnični opis**

ER-vpenjalni ključ	25
--------------------	----

Zunanji Ø D	42 mm
Previsna dolžina A	60 mm
Vpenjalna širina	1 - 16 mm
za ER-vpenjalne stročnice	25
Nadomestna ER-vpenjalna matica	25
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Trn za rezkarje	BT 30 A = 60
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309680 25
--	-----------