

**Garant****Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, BT 40 kratek, Ø trna d1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302895 32
GTIN	4045197945013
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala prenapeta (miren tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min<sup>-1</sup>. Oblika ADB.

**Uporaba:**

**Z moznikom** za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.

**S sojemalnim obročem** za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.

**Obseg dobave:**

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

**Napotek:**

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	58 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm
Previsna dolžina A	60 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	32
Primeren specialni ključ art. 309840	32
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	32

Vpenjalni $\varnothing D_1$	32 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje