

Garant

Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, oblika ADB, BT 40 kratek, Ø trna d1: 16mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303015 16
GTIN	4045197944894
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala prenapeta (miren tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹. Oblika ADB. S 4 izvrtinami za hladilne kanale.

- **Cilindrična oblika.**
- **Z izvrtino Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Druge velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	38 mm
Ø trna d ₁	16 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	16

Primeren specialni ključ art. 309840	16
Previsna dolžina A	35 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	16 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μ m
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave