

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260725 20/09
GTIN	4045197945136
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L ₂	19 mm
Srednji premik L ₃	13 mm
Velikost ploščice	9 mm
Prevesna dolžina L ₁	60 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
ISO-oznaka držala	A20Q SSKCR/L09
Celotna dolžina L	180 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Ø držala D _s	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtlilni moment 500 cNm

659957 500