

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, levi, Velikost držala/ploščice: 20/09mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260021 20/09
GTIN	4045197945181
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost. S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: SCLCR/L 2020X09

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 09T3..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 27 mm

Celotna dolžina L: 86 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269028 28

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Dolžina glave L ₁	27 mm
Celotna dolžina L	86 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 28
Velikost ploščice	9 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 2020X09
Velikost držala	20 mm
Serija	Eco
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500