

Garant

Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, ponikljana, SK 40 kratka, Vpenjalni Ø D1: 8mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300120 8
GTIN	4045197945686
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

GARANT –

Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.

Specialno nikljanje.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	8
Previsna dolžina A	50 mm
Zunanji Ø D	28 mm
Vpenjalni Ø D ₁	8 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard	DIN 6359

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 8 mm	309900 8
---	----------