

Garant**Držalo za pehanje profila, VDI \varnothing d = 12 mm, Tip vpenjalnega trna: VDI25**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293030 VDI25
GTIN	4045197946140
Razred artikla	29K

Opis

Primerno za:

CNC-stroje.

Dodatni pribor:

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).

Napotek:

- **Pozor: vedno uporabite ustrezen \varnothing noža.**
- **Drugi priključki držala po ponudbi.**

Tehnični opis

L	64 mm
\varnothing D ₂	58 mm
\varnothing D ₁	44 mm
Vrsta držala	VDI 25
\varnothing d	12 mm
Velikost vpenjalnega trna	VDI25

Podatkovni list

z notranjim hlajenjem

ne

Vrsta izdelka

Orodje za pehanje utorov in profila

Pribor

Šestilni ključ za Ø držala 5 mm

293006 5

Šestilni ključ za Ø držala 16 mm

293006 16

Šestilni ključ za Ø držala 8 mm

293006 8

Šestilni ključ za Ø držala 12 mm

293006 12