

Garant

Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, metrični $\varnothing d = 12 \text{ mm}$, TiN, 6-kotnik: 2,5mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293043 2,5
GTIN	4045197946454
Razred artikla	29L

Opis**Izvedba:**

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

Napotek:

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

Tehnični opis

Zev ključa	2,5 mm
L	4 mm
Rezalni material	HSS
Toleranca	0,06 do 0,09 mm

Profil	6-kotnik
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila