

**Garant**

**Vložek za pehanje profila, notranji 4-kotnik, metrični Ø d = 12 mm, TiN, 4-kotnik: 3,5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293053 3,5
GTIN	4045197946980
Razred artikla	29L

**Opis****Izvedba:**

S TiN-prevleko.

**Uporaba:**

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

**Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

**Napotek:**

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
  - **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**
- Izdelava štirikotnih profilov > 9 mm je priporočljiva samo v materialih, ki se lahko obdelujejo (večje odstranjevanje materiala).

**Tehnični opis**

L	6 mm
Zev ključa	3,5 mm

Rezalni material	HSS
Toleranca	+0,08 do +0,11 mm
Profil	4-kotnik
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila