

**Garant****Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX8mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293063 TX8
GTIN	4045197947444
Razred artikla	29L

## Opis

**Izvedba:**

S TiN-prevleko.

**Uporaba:**Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.****Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

**Napotek:**

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

## Tehnični opis

L	2 mm
Osnovna izvrtina Ø	1,8 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila	2,4 mm
Rezalni material	HSS

Profil Torx®	TX8
Toleranca	-0,005 do +0,01 mm
Profil	Torx®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila