

Garant

Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Profil Torx®: TX27mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293066 TX27
GTIN	4045197947604
Razred artikla	29L

Opis**Izvedba:**

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

Napotek:

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

Tehnični opis

L	4 mm
Osnovna izvrtina Ø	3,75 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila	5,1 mm
Rezalni material	HSS

Profil Torx®	TX27
Toleranca	-0,005 do +0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila