

Garant

Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	293063 TX50
GTIN	4045197947536
Razred artikla	29L

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

Napotek:

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

Tehnični opis

L	6 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila	9 mm
Osnovna izvrtina Ø	6,6 mm
Rezalni material	HSS

Profil Torx®	TX50
Toleranca	-0,01 do +0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila