

**HALDER****Vpenjalna čeljust z dvojno zagozdo ravno, Navoj M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370024 M12
GTIN	4030618237747
Razred artikla	37K

**Opis****Uporaba:**

Z dvojno zagozdo se dodatno doseže navpična vpenjalna sila.

S privijanjem vpenjalnega vijaka se obe vpenjalni čeljusti pomakneta navzven in pritisneta obdelovanca ob trden prislon.

**Material:**

Osnovno telo iz orodnega jekla, kaljeno, svetlo. Vpenjalne čeljusti iz orodnega jekla, kaljene, brunirane in brušene.

**Napotek:**

Namestitev v izvrtino z navojem ali z matico v T-utore. Možnost za vodoravno ali navpično večkratno vpenjanje.

Dolžina: 42 - 49 mm

Višina H: 26 mm

B<sub>1</sub>: 41 mm

maksimalni zatezni moment: 85 Nm

Vpenjalna sila: 50 kN

**Tehnični opis**

Navoj M	M12
---------	-----

Dolžina	42 - 49 mm
Vpenjalna sila	50 kN
B <sub>1</sub>	41 mm
maksimalni zatezni moment	85 Nm
Višina H	26 mm
Vrsta izdelka	Sistem za vpenjanje naprave