

HALDER**Vpenjalna čeljust z dvojno zagozdo narebrena, Navoj M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370023 M12
GTIN	4030618237723
Razred artikla	37K

Opis**Uporaba:**

S privijanjem vpenjalnega vijaka se obe vpenjalni čeljusti pomakneta navzven in pritisneta obdelovanca ob trden prislon.

Z dvojno zagozdo se dodatno doseže navpična vpenjalna sila.

Material:

Osnovno telo iz orodnega jekla, kaljeno, svetlo. Vpenjalne čeljusti iz orodnega jekla, kaljene, brunirane in brušene.

Napotek:

Namestitev v izvrtino z navojem ali z matico v T-utore. Možnost za vodoravno ali navpično večkratno vpenjanje.

Tehnični opis

Vpenjalna sila	50 kN
Dolžina	42 - 49 mm
B ₁	41 mm
maksimalni zatezni moment	85 Nm

Navoj M	M12
Višina H	26 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z zagozdo