

Garant**CNMG 120408 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250061 HB7020
GTIN	4045197948533
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	WSS
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7020
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje