

Garant**DNMG 110404 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250653 HB7020
GTIN	4045197948557
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Lomilec odrezkov	WSS
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje